

Date d'édition : 05.04.2026



**Ref : 206439**

**Farine, 1 kg**


**Pour réaliser des explosions de poussières de farine  
avec le silo pour explosions de poussières 6663**

### Options

**Ref : 666364**

#### **Silo pour explosion de poussière**

Le tube en plexiglas permet d'observer avec précision une explosion de poussière



Silo en Plexiglas® pour les explosions de poussières : Le tube en plexiglas permet d'observer avec précision une explosion de poussière.

Pour ce faire, des spores de lycopode, par exemple, sont présentées dans le creuset fourni et sont soulevées par la buse d'air à l'aide d'une soufflerie en caoutchouc vendue séparément.

La poussière s'enflamme alors au contact d'une bougie chauffe-plat allumée.

Caractéristiques techniques:

Diamètre : 15 cm

Hauteur : 33 cm

Contenu livré:

Récipient en verre acrylique comme tube de réaction

tube d'introduction en verre insérable

Tuyau en PVC

Couvercle en polyéthylène

Creuset en porcelaine

Porte-bougie avec bougie

Instructions